

## TOOL CHEST PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのツールチェストは、モバイル製作ステーションの基盤を提供し、プロセスに合わせて柔軟に拡張できます。スペースの効率性、機能性、および最適化された人間工学が、このワイドミュラーのシリーズ該当製品に特徴をもたらします。

## 一般注文データ

注文番号	3125930000
種別	<a href="#">TOOL CHEST PRO</a>
GTIN (EAN)	4099987289429
数量	1 items

## TOOL CHEST PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	490 mm	奥行き (インチ)	19.2913 inch
高さ	1050 mm	高さ (インチ)	41.3385 inch
幅	830 mm	幅 (インチ)	32.6771 inch
正味重量	70000 g		

## 技術データ

項目説明	ツールチェスト空
------	----------

## ツールチェスト

旋回キャスターの数	2	ホイールロッカーあり	はい
スタンドロールの数	2	ホイールの直径	100 mm
引き出しあたりの耐荷重	40 kg	インターロックの種類	両面ロック機構
引き出し数	7	全荷重負担能力	450 kg
タイヤ設計	ソリッドゴムタイヤ		

## 分類

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

## TOOL CHEST PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ



オプションのツールチェストカスタマイズアクセサリ。

## 一般注文データ

種別	TCB ABFBH PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155610000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655125	
数量	1 ST	
種別	TCB HASD PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155640000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655156	
数量	1 ST	
種別	TCB LORW PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155590000</a>	
GTIN (EAN)	4099987654982	
数量	1 ST	
種別	TCB LTHA PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155650000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655163	
数量	1 ST	
種別	TCB PRHA PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155630000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655149	
数量	1 ST	
種別	TCB SDHA PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155620000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655132	
数量	1 ST	
種別	TCB ZUAL PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">3155600000</a>	
GTIN (EAN)	4099987655118	
数量	1 ST	