

## TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 取り付けレールの取り付けフット, 濃いヨモギ色, PA 66, without, 幅: 10 mm |
| 注文番号       | <a href="#">3835360000</a>                        |
| 種別         | TST PPT/35  |
| GTIN (EAN) | 4008 19054264 1                                   |
| 数量         | 10 items  |

## TST PPT/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 43 mm   | 奥行き (インチ) | 1.6929 inch |
| 高さ   | 72.8 mm | 高さ (インチ)  | 2.8661 inch |
| 幅    | 10 mm   | 幅 (インチ)   | 0.3937 inch |
| 正味重量 | 12.7 g  |           |             |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 100 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd |

## システム仕様

バージョン マウントレール用

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

内付スレッド without

## 材料データ

|             |       |   |        |
|-------------|-------|---|--------|
| 基本材質        | PA 66 | 色 | 濃いヨモギ色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2   |   |        |

## 追加の技術データ

嵌合仕様 いいえ 設置アドバイス 直接実装

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |