

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: 戻る: IP20, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	3139900000
種別	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
数量	1 items

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.1968 inch
高さ	29.5 mm	高さ (インチ)	1.1614 inch
幅	48 mm	幅 (インチ)	1.8898 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	141.68 g		

温度

制限温度 -20 °C ... 80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	隔壁ハウジング	設置サイズ	3
UL 94 可燃性等級	None	色	グレー
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	その他
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	BG	3
保護度合い	戻る: IP20		

寸法

幅 48 mm

評価データIECEX/ATEX

証明書番号 (IECEX) TUEV24ATEX9197X 証明書番号 (ATEX) IECEXTUR24.0077X

バージョン

設置サイズ 3 表面仕上 その他
BG 3

分類


ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

サイズ 3 (06B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 06B COVER ATEX	バージョン
注文番号	3140050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ:
GTIN (EAN)	4099987382410	
数量	1 ST	none
種別	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4099987382304	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	バージョン
注文番号	3139950000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4099987382311	
数量	1 ST	