

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	3155240000
種別	TCB INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4099987654630
数量	1 items

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
直径	0 mm	正味重量	952.76 g

技術データ

項目説明	フォームインレイ、汎用、 大, 空
------	----------------------

ツールチェスト

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

品揃え

直径	0 mm
----	------

分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX 16	バージョン
注文番号	9005610000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190183875	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 16	バージョン
注文番号	9012600000	プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、6mm ² 、16mm ² 、イン
GTIN (EAN)	4008190035440	デントクリンプ
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カッターツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

ツール




- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

種別	CST	バージョン
注文番号	9030500000	ツール, シーストリッパー
GTIN (EAN)	4008190062293	
数量	1 ST	

アクセサリ / 交換部品



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

種別	MEKA BR CST	バージョン
注文番号	9032010000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190135928	
数量	1 ST	
種別	MEKA BL CST	バージョン
注文番号	9032020000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	
種別	MEKA RT CST	バージョン
注文番号	9032040000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190004644	
数量	1 ST	