## **TS35 MPC 1725 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図に類似



図に類似

### アクセサリ

#### 一般注文データ

| バージョン      | レール, TS 35 x 7.5, TS 35, 幅: 98 mm, スロット<br>なし, スロット付き, スチール, 亜鉛めっき, クロム<br>メッキ |
|------------|--|
| 注文番号       | 8000037607   |
| 種別         | TS35 MPC 1725 VER  |
| GTIN (EAN) | 4050118653199  |
| 数量         | 20 items   |

カタログステータス / 図面 1

## **TS35 MPC 1725 VER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

| _   | 4.00 |
|-----|------|
| -60 | =""  |
|     |      |

| ROHS            | 適合   |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 寸法と重量           |  |             |             |
|                 | The state of the s |             |             |
| 深さ              | 7.5 mm   | 奥行き(インチ)    | 0.2953 inch |
| <u>深さ</u><br>高さ | 35 mm  | <br>高さ(インチ) | 1.378 inch  |
| 幅               | 98 mm  | <br>幅(インチ)  | 3.8583 inch |
| 正味重量            | 22 g   |             |             |
|                 |  |             |             |

## 温度

#### 動作温度

# 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
|--|-------------------------|
| מלו אליים ולו איני איני איני איני איני איני איני אינ | 十. (元) (元)              |
| REACH SVHC   | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

#### 一般な情報

| 設置アドバイス | 直接実装          | 標準   | DIN EN 60715 |
|---------|---------------|------|--------------|
| 表面仕上    | 亜鉛めっき, クロムメッキ | 基本材質 | スチール         |
|         | <br>ねじ止め状態    |      |              |

### 分類

| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

カタログステータス / 図面 2