

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops は、Advanced および Substation ラインに属するイーサネットスイッチのネットワークをグラフィカルに表現するためのツールです。また、ネットワーク上のすべてのスイッチの設定や監視を行うことも可能です。

このツールは、デバイス検出にSNMPを、リンク検出にLLDPを採用しているため、これらのプロトコルに対応するサードパーティ製のデバイスも、Weidmüller u-netops 上に表示することができます。u-netopsには、Webベースのユーザーインターフェースが備わっています。

このネットワーク管理ツールはWebサーバーとして動作し、追加のクライアントソフトウェアをインストールすることなく、ネットワーク内のどのPCからでもアクセス可能なブラウザベースのユーザーインターフェースを提供します。

主なメリット

- 一元化されたネットワーク管理
- クライアントへのインストールは不要です
- SNMPによる迅速なデバイス検出
- ワイドミュラー社製および他社製デバイスの一元管理

一般注文データ

注文番号	3236610000
種別	U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y
数量	ST

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0 g

温度

保管温度 動作温度

機能と特徴

モニタリング機能	トポロジーの可視化, リンク状態の監視, 通知 (リンクが切れた際のイベント), リアルタイムトラフィック監視, 過去のトラフィック (最大15分), トラフィックアラーム	デバイス管理機能	ファームウェアのアップデート (外部TFTPサーバーが必要), 設定のバックアップ / 復元, リモート再起動, ホストモニター (ICMP ping)
セキュリティ機能	パスワードポリシー, 異なるユーザーの役割に対する権限レベル構成による管理アクセスセキュリティ		

システム要件

オペレーティングシステム Windows 11 対応ブラウザ Chrome, Firefox, Edge

その他

有効化 管理者がu-netopsにライセンスキーを入力 (機能は直ちに利用可能)。 同梱 ライセンスキーの記載された電子メール

ライセンス

ライセンスの有効期間	1年	ライセンスの更新が必要です	Yes
ライセンスモデル	インスタンスごと / サーバーごと	ライセンスの展開	オンプレミス (ローカルインストール、Webベース)
管理可能なデバイスの数	1000	ライセンスの種類	サブスクリプション
ユーザー数	無制限		

技術

サポートプロトコル	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	サードパーティ製デバイスを使用するための要件	SNMP + LLDP 経由 (機能に制限あり)
対応デバイス	AdvancedLineおよびSubstationLineのスイッチ, IE-SR-2TX (2-port router series)		

分類

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

