TS35X15 ST KTB4848 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロー ジャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサイズが用意されています。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 419 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 化		
注文番号	8000073119		
種別	TS35X15 ST KTB4848 HOR		
GTIN (EAN)	4064675340751		
数量	20 items		

カタログステータス / 図面 1

TS35X15 ST KTB4848 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
次 *	15	歯仁さ (ノンエ)	O FOOG in all		
<u>深さ</u> 高さ	15 mm	奥行き(インチ)	0.5906 inch		
<u>同さ</u> 幅	35 mm 419 mm	 幅(インチ) ー	1.378 inch 16.496 inch		
<u>''''</u> 正味重量			16.496 inch		
	287.48 g				
温度					
動作温度					
環境製品コンプライアンス			'		
	Maria de maria de la compansión de la co				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
アクセサリに関する一般情報					
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび		
张[4] 公 存 6	1.0 11111	农园正工	不動態化		
基本材質	スチール				
一般な情報			'		
素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	直接実装		
標準	DIN EN 60715	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化		
基本材質	スチール		ねじ止め状態		
分類					
ETIM C O	F000400F	ETIM 7.0	50001005		
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001285 27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02 27-40-06-02		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-00-02		
ECLASS 15.U	27-40-06-02				

カタログステータス / 図面 2

TS35X15 ST KTB4848 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別 GFSC M5X10 TX20 SET パージョン

注文番号1274150000Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深GTIN (EAN)4050118063820さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキお

数量 1 ST よび不動態化, 銀色

カタログステータス / 図面