### **TS35X15 ST STB 1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



#### 図に類似

Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- ・取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

#### 一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 80 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	8000073217
種別	TS35X15 ST STB 1
GTIN (EAN)	4064675356745
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

## **TS35X15 ST STB 1**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
	<u> </u>			
ROHS	適合			
寸法と重量				
N= 1.	. <u>.</u>	±/= \ / / \		
深さ	15 mm	奥行き(インチ)	0.5906 inch	
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch	
幅	80 mm	幅(インチ)	3.1496 inch	
正味重量	56 g			
温度	,			
動作温度				
環境製品コンプライアン	ノス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般な情報	,			
素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	直接実装	
標準	DIN EN 60715	表面仕上		
基本材質	スチール	 積分固定	ねじ止め状態	
分類				
ETIMA C.O.	F000120F	ETIMA 7.0	50001205	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001285 27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02 27-40-06-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02	
	27-40-06-02		27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-00-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

カタログステータス / 図面 2