

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どう しの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせて、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は 「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトな バージョンで提供します。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45
注文番号	<u>8000119118</u>
種別	PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986783300
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	CE		
ROHS	適合		
寸法と重量			
<i>}</i>	000	m/=+ / / \ \	44.044
深さ 	300 mm	奥行き(インチ)	11.811 inch
高さ	747 mm	高さ(インチ)	29.4094 inch
<u>幅</u> 正味重量	536 mm	幅(インチ)	21.1023 inch
	27000 g	_	
温度 			
周囲温度	-10 °C40 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
DC ストリング監視			
UL AA			
供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	産業用 PC, RJ45ポートに よる産業用イーサネット マネージドスイッチ, RJ45 ポートによる産業用イー サネットルーター, RS-485 を使用した現場装置と SCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		1 3 3 3 3 3 3 3
DC入力			
7 	4	10/4 D 0 %	
入力数	4	接続口の数	2
DC電気プロパティ			
定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点 なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側(ストリング モニタリング)	
ハウジング			
取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
基準及び標準			
坐干从♥1赤干			
標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

保証			
n+ 88 88 75	- h		
時間間隔	5年 		<u> </u>
分類			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









