KEB MOPL 5060 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

バージョン	Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高 さ: 440 mm, 幅: 540 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	8000074177
種別	KEB MOPL 5060 MSZN
GTIN (EAN)	4064675425229
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

KEB MOPL 5060 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
	,		
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	440 mm	 高さ(インチ)	17.3228 inch
幅	540 mm	幅(インチ)	21.2598 inch
正味重量	3000 g		
温度			
動作温度			
	<u> </u>	' '	'
環境製品コンプライアン	ノス		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
		Cは含まれていません	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	Cは含まれていません	
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH		エの はっさ
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm	Cは含まれていません 表面仕上	亜鉛めっき
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH		亜鉛めっき
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm		亜鉛めっき
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質 分類	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板	表面仕上	
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質 分類 ETIM 6.0	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板 EC000213	表面仕上 ETIM 7.0	EC000213
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板 EC000213 EC000213	表面仕上 ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000213 EC000213
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板 EC000213 EC000213 EC000213	表面仕上 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板 EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90	表面仕上 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39
RoHS 対応状況 REACH SVHC 一般な情報 素材の厚み 基本材質	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVH 1.5 mm スチール板 EC000213 EC000213 EC000213	表面仕上 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39

カタログステータス / 図面 2



KEB MOPL 5060 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

