

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 400 V, 4 極, TT, TN-S, No enclosure
注文番号	8000194925
種別	GRID PROTECTION KIT 4105
GTIN (EAN)	4069165129236
数量	1 items

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	90.5 mm	高さ (インチ)	3.563 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	0 g		

ハウジング

分配盤設置用に最適 Yes

接続

極数	4	配線断面、最大	4 mm ²
接続の種別	ねじ接続		

電気的特徴

低電圧ネットワーク	TN-S, TT	定格電圧	400 V
周波数	50 Hz		

分類

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

入札仕様書

長体仕様	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Mounting kit for installation in an electrical distribution board. Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2
------	---

GRID PROTECTION KIT 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

種別	G 20/6.30A/F	バージョン
注文番号	0431400000	小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 ST	