

**IE-S-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.6 準拠の  
スナップインプラグインコネクタ対応形状、プラスチック製

**一般注文データ**

バージョン	接続プラグ、ジャンクションボックス、IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリアント6
注文番号	<a href="#">8808370000</a>
種別	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
数量	1 items

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 90 g

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

認証書番号 (DNV)	TAE00003EW	コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 6
-------------	------------	--------	------------------------

## 技術データ RJ45モジュール

配線	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
----	--------------------------------

## 一般データ

色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
取り付け方式	床置型、接続が露出している場合、壁取付け	保護度合い	IP67
プラギング回数	750	組成	IDC接続を備えたRJ 45モジュールを含む、ねじ込み式接続箱

配線	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
----	--------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-S-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**



**IE-S-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

... モジューラープラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・単体のツールに 3 種の機能

**一般注文データ**

種別	TT 8 RS MP 8
注文番号	<a href="#">9202800000</a>
GTIN (EAN)	4032248512072
数量	1 ST

バージョン  
プレスツール, 接点対応圧着ツール

**Sets - RJ45**

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

**一般注文データ**

種別	IE-P-IP67
注文番号	<a href="#">8808380000</a>
GTIN (EAN)	4032248505968
数量	1 ST

バージョン  
接続プラグ, プラグ, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),  
IEC 61076-3-106によるバリエント6