#### IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、マルチモード、SC デュプレックス – SC デュプレックス、橙色, コア直径 50 m

#### 一般注文データ

·	組立済パッチケーブル、クロスオーバー, SCデュ プレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 50 μm, PVC, 3 m
注文番号	<u>8813320000</u>
種別	IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513178
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# Weidmüller **3**

### IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
E 7	0	<b>ニナ (ノン・エ)</b>	440.4400
長さ 正味重量	3 m 56.32 g	長さ (インチ)	118.1102 inch
	30.32 g		
温度			
保管温度	-25 °C75 °C	動作温度	-5 °C75 °C
取り付け温度	-5 °C50 °C	<b>3</b> 川下/皿/文	0 0, 0 0
環境製品コンプライアンス			
	Mello de de la la		
RoHS 対応状況 RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	準拠 (免除あり)		
場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
標準			
_ + 6 6 10 10	UFO 04754 4		
コネクタ規格	IEC 61754-4		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径(1回のみ)	30 mm
ケーブル構造			
<b>、 フェ</b> ク	0*0	>. ±=	17V A
<u>シース直径</u> 標準形状	3*6 mm I-V (ZN) Y	<u>シースカラー</u> シース素材	橙色 PVC
ケーブル配置	ZIPCORD	<u>クース系例</u> 一次被覆	245.00 μm
コアの直径	50 μm	<u> </u>	243.00 μπ
プラグ			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ、右			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
プラグ、左			
左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型		
4.77	接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		

作成日 06.11.2025 07:27:40 MEZ

カタログステータス / 図面 2



### IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2	減衰	850 nmで≤ 2.7dB/km, 1300 nmで≤ 0.7dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 600 MHz*km, 1300 nmで≥ 1200 MHz*km		
分類			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		
		<del></del>	<del></del>

カタログステータス / 図面 3



### IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

