


PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

ワイドミュラーは、太陽光発電プロジェクトと産業用コミュニケーションの豊富な経験を組み合わせ、このPVコミュニケーション箱のポートフォリオを構築しました。このポートフォリオでは、2つの異なる製品ラインを開発しました。

- 「プレミアム」ファミリーは、当社で最も堅牢な製品です。そのバックアップ出力システムのおかげで常時接続技術を提供するよう設計されています。これにより、1つのソリューションで信頼性と出力を提供します。
- 新「Lite」ファミリーは、サイト上の信号接続技術は「プレミアム」バージョンと同じで、よりコンパクトなバージョンで提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 太陽光発電, 組立てエンクロージャ, コミュニケーションモジュール, 230 V AC, 過電圧保護 I, バッテリー電源, 電流モニタリング, コンポーネントの監視, 電圧モニタリング, 限界値モニタリング, 通信ボックス, RJ45 |
| 注文番号 | 8000101285 |
| 種別 | PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW |
| GTIN (EAN) | 4099986191976 |
| 数量 | 1 items |

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 深さ | 200 mm | 奥行き (インチ) | 7.874 inch |
| 高さ | 530 mm | 高さ (インチ) | 20.8661 inch |
| 幅 | 430 mm | 幅 (インチ) | 16.9291 inch |
| 正味重量 | 13090.7 g | | |

温度

周囲温度 -20 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207 |

DCストリング監視

| | | | |
|----------|----------------------------|----------|---|
| 供給 | バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A | モニタリング機能 | RJ45ポートによる産業用 イーサネットマネージドス イッチ, RS-485を使用した 現場装置とSCADA間の接 続 |
| 電圧モニタリング | はい | | |

DC入力

| | | | |
|-----|----|-------|---|
| 入力数 | 15 | 接続口の数 | 2 |
|-----|----|-------|---|

DC電気プロパティ

| | | | |
|------|--------|---|--|
| 定格電圧 | 230 V | サージ保護AC側 | PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点 なし |
| 接地 | VPUで直接 | 過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング いいえ モニタリング) | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

