

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







組立済 IE ケーブル、光ファイバーブレークアウトケーブル、マルチモード、SC デュプレックス – SC デュプレックス、黒色, コア直径 62.5 m

#### 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, ST, ST IP 20, 62.5 μm, PUR, 3 m
注文番号	<u>8876460030</u>
種別	IE-FM6D2UE0003MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248610044
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	3 m	長さ (インチ)	118.1102 inch
正味重量	100 g	RC (127)	110.1102 11011
温度	,		'
/L 签冯 在	40.00.00.00	新 <i>作</i> 泪度	40 % 00 %
保管温度 取り付け温度	-40 °C80 °C -20 °C60 °C	動作温度	-40 °C80 °C
環境製品コンプライアンス			
-X-75-7CHL 7 7 7 1 7 7 7			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-	dc475a6ec24a	
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-2		
標準			
130			
コネクタ規格	IEC 61754-2		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
最小曲げ半径、繰返し	77 mm	最小曲げ半径(1回のみ)	25 mm
曲げサイクル	100,000	政小皿の十正(「日のの)	20111111
ケーブル構造			
> -+/7		\	B 6
<u>シース直径</u> シース素材	6 mm PUR	<u>シースカラー</u> ケーブル配置	黒色 ブレークアウトドラッグラ
			イン
一次被覆	245.00 μm	コアの直径	62.5 µm
プラグ			
プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし
プラグ、右			
プニ <i>バ</i> ナ	CT ID20 十つ刑位上 古伯		
プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし		

カタログステータス / 図面 2

### Me

# Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

プラグ、左			
左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで2.7 dB/km,≤ 0.5 dB/km @ 1300 nm
インサート喪失	≤ 0.4 dB	リターンロス(緩衝)	≥ 30 dB
帯域幅	850 nmで200 MHz*km, 1300 nmで500 MHz*km		
分類			'
	·		
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

