

## AM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール, シースストリッパー             |
| 注文番号       | <a href="#">9001080000</a> |
| 種別         | AM 35                      |
| GTIN (EAN) | 4008190208011              |
| 数量         | 1 items                    |

## AM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 33 mm    | 奥行き (インチ) | 1.2992 inch |
| 高さ   | 174 mm   | 高さ (インチ)  | 6.8504 inch |
| 幅    | 53 mm    | 幅 (インチ)   | 2.0866 inch |
| 正味重量 | 127.73 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## 技術データ

|      |                   |
|------|-------------------|
| 項目説明 | 35 mm外径以下の被覆ストリッパ |
|------|-------------------|

## 被覆剥き工具

|         |                     |         |                     |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| ケーブル仕様  | PVC丸型ケーブル           | 最大導体直径  | 35 mm               |
| 最小導体直径  | 25 mm               | 切断深さ    | 最大4.5 mmまで調整可能      |
| 導体断面、最大 | 962 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 490 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000163    | ETIM 7.0    | EC000163    |
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

**AM 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例



使用例



## AM 35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ / 交換部品

PVC 製ケーブル対応シースストリッパー



## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | ERSATZMESSER AM 25/35      | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">9001530000</a> | アクセサリ, 予備の切断刃 |
| GTIN (EAN) | 4008190154813              |               |
| 数量         | 2 ST                       |               |