

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

## 一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	<a href="#">9003500000</a>
種別	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
数量	1 items

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	135 mm	高さ (インチ)	5.3149 inch
幅	82 mm	幅 (インチ)	3.2283 inch
正味重量	106.38 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	6セットのブレードを備えた剥離ツール
------	--------------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	カスタム絶縁を使用した導体	最大導体直径	1.3 mm
最小導体直径	0.2 mm	被覆剥き範囲 AWG、最大	18 AWG
被覆剥き範囲 AWG、最小	32 AWG	被覆剥き長さ、最大	7 mm
導体断面、最大	0.82 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.03 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

## 一般注文データ

種別	MEHA KP GE M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003600000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190140274	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP RT M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003610000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190058272	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP GN M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003620000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190130527	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP BL M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003630000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190094256	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP SW M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003640000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190020507	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP WS M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9006970000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248363711	
数量	1 ST	