

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

バージョン	DMS 3, 主電動式トルクスクリュードライバー
注文番号	9007440000
種別	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
数量	1 items

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	127 mm	高さ (インチ)	5 inch
幅	239 mm	幅 (インチ)	9.4094 inch
長さ	78 mm	長さ (インチ)	3.0709 inch
直径	35 mm	正味重量	411.23 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

技術データ

項目説明	1/4インチドライブ付き主軸操作トルクドライバ
------	-------------------------

ねじ締めツール

トルク設定、最大	2.5 Nm	トルク設定、最小	0.3 Nm
----------	--------	----------	--------

電動ドライバー

アイドリング速度	200 u400分-1	質量	400 g
公称電圧	2.4 V	ビットホルダー	1/4インチDIN 3126 フォームE6.3
トルク設定、最大	2.5 Nm	トルク設定、最小	0.3 Nm
充電可能なバッテリ	Ni-Mhセル	二次電池の重量	122 g
バッテリ電圧	2.4 V		

分類

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		


DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

BE6.3 ビット -マイナス溝付き

DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状
スロットヘッドビット DIN 5264、1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126



一般注文データ

種別	BIT E6.3 0,5X3,0X70	バージョン
注文番号	9024000000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190852634	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 0,6X3,5X70	バージョン
注文番号	9024020000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190852627	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 0,8X4,0X70	バージョン
注文番号	9024030000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190852658	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 1,0X5,5X70	バージョン
注文番号	9024040000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190852665	
数量	5 ST	

E6.3 ビット - フィリップス製 / 凹型

DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状
プラス溝ビットは、フィリップス用埋め込み型種別 PH/
DIN 5260。1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126



一般注文データ

種別	BIT E6.3 PH1X70	バージョン
注文番号	9024080000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190870744	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 PH2X70	バージョン
注文番号	9024090000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190870720	
数量	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

E6.3 ビット - ポジドライブ製 / Supadriv

DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状

E6.3 プラス溝ビット、ポジドライブ製 PZ/DIN 5262、1/4" ドライバー、E 6.3 DIN 3126 準拠



一般注文データ

種別	BIT E6.3 PZ1X70	バージョン
注文番号	902410000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190870713	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 PZ2X70	バージョン
注文番号	902411000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190870706	
数量	5 ST	

BE6.3 ビット - マイナス溝付き

DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状

スロットヘッドビット DIN 5264、1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126



一般注文データ

種別	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	バージョン
注文番号	902559000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4008190151935	
数量	10 ST	
種別	BIT E6.3 0,4X2,5X70	バージョン
注文番号	920275000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4032248504725	
数量	5 ST	
種別	BIT E6.3 1,2X6,5X70	バージョン
注文番号	920274000	アクセサリ, ドライバーインサート
GTIN (EAN)	4032248504718	
数量	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**DMS 3**

ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	AKKU DMS 3	バージョン
注文番号	9007450000	DMS 3, バッテリー
GTIN (EAN)	4008190450106	
数量	1 ST	
種別	LG DMS PRO/ DMS 3	バージョン
注文番号	9007460000	DMS 3, 90% (3相 500 V AC 時) / 91% 以上 (3相 400 V AC 時)
GTIN (EAN)	4008190404970	
数量	1 ST	

ビットアソートメント、E6.3

DIN 3126 の 1 / 4 インチ六角ドライバー、機器直接接続
対応 E6.3 型

**一般注文データ**

種別	BIT-BOX WI DMS 3	バージョン
注文番号	9024970000	アクセサリ, 取付けツール
GTIN (EAN)	4032248068067	
数量	1 ST	