

HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**同軸コネクタ対応クリンプツール**

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9012400000
種別	HTX 138
GTIN (EAN)	4008190036546
数量	1 items

HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	415.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	Twinax同軸ケーブル/ AF 8.24用圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	8.24 mm
フェルール断面積、最大.	70 mm ²	フェルール断面積、最小.	4 mm ²
外側スリープ直径	9.5 mm	クリンプ測点、幅 (B 2)	2.3 mm
クリンプ測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径 (D)	2 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

- 同軸コネクタ対応クリンプツール
• ラチエットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES HTX 138
注文番号	9003140000
GTIN (EAN)	4008190025229
数量	1 ST

バージョン
プレスツール, 交換部品