

## TS35X15 ST KTB3535 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



## 図に類似

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャを容易に適合させることができます。

## 端子レール

DIN レール (例：電子機器、端子) 部品をエンクロージャに取り付けるための取り付けレールは、2 種類のサイズが用意されています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Klippon TB (Terminal Box), エンクロージャ, スロットなし, 高さ: 35 mm, 幅: 295 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">8000116351</a>  |
| 種別         | TS35X15 ST KTB3535 VER  |
| GTIN (EAN) | 4099986820685   |
| 数量         | 20 items  |

## TS35X15 ST KTB3535 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |          |           |              |
|------|----------|-----------|--------------|
| 深さ   | 15 mm    | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch  |
| 高さ   | 35 mm    | 高さ (インチ)  | 1.378 inch   |
| 幅    | 295 mm   | 幅 (インチ)   | 11.6142 inch |
| 正味重量 | 200.36 g |           |              |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## アクセサリに関する一般情報

|      |                      |      |      |
|------|----------------------|------|------|
| 表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび<br>不動態化 | 基本材質 | スチール |
|------|----------------------|------|------|

## 一般的な情報

|         |                      |      |              |
|---------|----------------------|------|--------------|
| 設置アドバイス | 直接実装                 | 標準   | DIN EN 60715 |
| 表面仕上    | ガルバニ亜鉛メッキおよび<br>不動態化 | 基本材質 | スチール         |
| 積分固定    | ねじ止め状態               |      |              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB3535 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | GFSC M5X10 TX20 SET        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキお                     |
| 数量         | 1 ST                       | よび不動態化, 銀色   |