

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ
注文番号	9017430000
種別	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

$\overline{}$	-2+	١.,	¥	
١,	汯	_	里	重

幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch
正味重量	453.2 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工	バージョン	機械式、交換可能なイン
- X III II/0-7 J		/\ / - /	
	具、0.5~2.5 mm²		サートなし

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	
クリンプタイプ/プロファイル	ダブルクリンプ	
圧着ステーション	クリンプ測点番号	1
	導体断面、最小	0.5 mm ²
	導体直径、最大.	1.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	21 AWG
	導体断面 AWG、最大	16 AWG
	圧着ステーションの色	赤色
	クリンプ測点番号	2
	導体断面、最小	1.5 mm²
	導体直径、最大.	2.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	16 AWG
	導体断面 AWG、最大	14 AWG
	圧着ステーションの色	

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	AWG 14
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。

分類

EC000168	ETIM 7.0	EC000168
EC000168	ETIM 9.0	EC000168
EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
21-04-38-11		
	EC000168 EC000168 21-04-38-11 21-04-38-11 21-04-38-11	EC000168 ETIM 9.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	パージョン
注文番号	1246370000	プレスツール、交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	
種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
種別 注文番号	ERTE ES HTI 15 1246370000	バージョン プレスツール, 交換部品

カタログステータス / 図面 4