

## CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 回転接点対応クリンプツール

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・ 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Wクリンプ
注文番号	<a href="#">9018490000</a>
種別	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008190884598
数量	1 items

## CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	679.78 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	HD、HEとConCept M10/ M5コントラクト、圧着工具 (0.14 ~ 4 mm <sup>2</sup> )	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	--	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	4 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	Wクリンプ
クリンププロフィール 5	4 mm <sup>2</sup>		

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 12
導体横断面、最小. AWG	AWG 26	クリンプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>		

## 分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**CTX CM 1.6/2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品




## 回転接点対応クリンプツール

- ・ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">9054880000</a>	
GTIN (EAN)	4032248145133	
数量	1 ST	
種別	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1246770000</a>	
GTIN (EAN)	4050118034974	
数量	1 ST	

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE CTO	バージョン
注文番号	<a href="#">1121010000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	