

H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：
- ワイドミュラーカラーコード
  - DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
注文番号	<a href="#">9025410000</a>
種別	H-BOX 0,14-0,75QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1602
数量	1 items
パッケージ	箱

## H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
直径	92 mm	正味重量	40.48 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 (1)ワイヤエンドフェルール

## ワイヤエンドフェルール

カラーコード Weidmüller

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 0.14mm導体の公称断面積



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

## 一般注文データ

種別	H0,14/10 GR SV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9005180000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	
GTIN (EAN)	4008190859909		
数量	500 ST		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,25/10 HBL	バージョン	
注文番号	<a href="#">9025740000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	
GTIN (EAN)	4008190092054		
数量	500 ST		
種別	H0,34/10 TK	バージョン	
注文番号	<a href="#">9025750000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ	
GTIN (EAN)	4008190105365		
数量	500 ST		
種別	H0,5/14 OR	バージョン	
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	
GTIN (EAN)	4008190015770		
数量	500 ST		
種別	H0,75/14 W	バージョン	
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190033248		
数量	500 ST		