

## H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：
- ワイドミュラーカラーコード
  - DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
注文番号	<a href="#">9025900000</a>
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008 190109202
数量	1 items
パッケージ	箱

## H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
直径	92 mm	正味重量	81.9 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 (1)ワイヤエンドフェルール

## ワイヤエンドフェルール

カラーコード Weidmüller

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">0690700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W	バージョン
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">0463000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R	バージョン
注文番号	<a href="#">0463100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	