

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクrimp対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクrimp
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	<a href="#">9028540000</a>
種別	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008 190942687
数量	1 items

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.9921 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.1102 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.3543 inch
正味重量	27280 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm (~ AWG 20-14)	ドライブ	電空
パルス時間	約1 s	フェール断面積、最大.	2.5 mm <sup>2</sup>
フェール断面積、最小.	0.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ長さ	6/8/10 mm
消耗品	ルーズケーブルラグ	ワイヤエンドフェールの長さ	12/14/16 mm
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## 重要なメモ

製品情報

旧型バージョン



9022650000 - SOT 1 : 0.5 mm<sup>2</sup> ~ 1.5 mm<sup>2</sup>、シリアルナンバー CF L 1789 および CF LS 1475 まで9022600000 - SOT 2 : 1.5 mm<sup>2</sup> ~ 2.5 mm<sup>2</sup>、シリアルナンバー CF L 1789 および CF LS 1475 まで

新型バージョン

1440540000 - SOT 1 : 0.5 mm<sup>2</sup> ~ 1.5 mm<sup>2</sup>、シリアルナンバー CF L 1790 および CF LS 1476 より1440550000 - SOT 2 : 0.5 mm<sup>2</sup> ~ 2.5 mm<sup>2</sup>、シリアルナンバー CF L 1790 および CF LS 1476 より

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	<a href="#">1283530000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	
種別	AIMESA CF U/LS TIN	バージョン
注文番号	<a href="#">1132150000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248920082	
数量	1 ST	
種別	CRWZG CF LS V2/V3	バージョン
注文番号	<a href="#">1424330000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118240146	
数量	1 ST	
種別	EXZ-SET CF L/LS V3	バージョン
注文番号	<a href="#">1484880000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118293883	
数量	1 ST	
種別	FESA CF L/LS V1	バージョン
注文番号	<a href="#">1454780000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260809	
数量	1 ST	
種別	FESA CF L/LS V2	バージョン
注文番号	<a href="#">1454790000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 ST	
種別	MAGNETSCHALTER CF L/LS	バージョン
注文番号	<a href="#">1523240000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118328950	
数量	1 ST	
種別	SCHRSA CF L/LS V1	バージョン
注文番号	<a href="#">1454740000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260670	
数量	1 ST	
種別	SCHRSA CF L/LS V2	バージョン
注文番号	<a href="#">1454750000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260588	
数量	1 ST	
種別	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	バージョン
注文番号	<a href="#">9022660000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248178940	
数量	1 ST	

## CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	SCHWINGF.-OBERT.CF L	バージョン
注文番号	<a href="#">9022650000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248178926	
数量	1 ST	
種別	SOT 1 CF L/LS V3	バージョン
注文番号	<a href="#">1440540000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118247602	
数量	1 ST	
種別	SOT 2 CF L/LS V4	バージョン
注文番号	<a href="#">1440550000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118247619	
数量	1 ST	
種別	WTE CF L/LS V2/V3	バージョン
注文番号	<a href="#">1424470000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118240276	
数量	1 ST	