

KEBIQL304020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), エンクロージャ, ストレート, 高さ: 300 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 200 mm, 基本材質: ステンレス スチール 1.4301(304), 艶消し, 未処理, 銀色
注文番号	<u>8000133639</u>
種別	KEBIQL304020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368575
数量	1 items

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4-
75	到
/ T \	Drl's

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	400 mm	 幅(インチ)	15.748 inch
正味重量	6825.84 g	· ·	

温度

動作温度 -40 ℃...85 ℃

環境製品コンプライアンス

-

ケーブルグランド、上**/**下

M20	70	M12	85
M40	15	M32	24
M25	40	M16	96

ケーブルグランド、右

M25	10	M16	32
M40	5	M32	8
M20	21	M12	55

ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、カバー	エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、外部	エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド
接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド		

一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	筐体素材厚	1.5 mm
素材の厚み	1.5 mm	動作温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	表面仕上	艶消し,未処理
衝撃耐性	 10 Jバージョン標準	保護度合い	IP66
基本材質	ステンレススチール 1.4301(304)	シール材	ポリウレタン
エンクロージャ付属品	背面にM6のブラインドス レッド孔を4または6、オ プションで追加の取り付け フットを使用	フランジプレート	いいえ
蓋	はい	使用範囲	システムとテクノロジーの 構築

作成日 08.11.2025 11:21:57 MEZ

カタログステータス / 図面 2

KEBIQL304020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂 <u>直</u> アセンブリ			<u> </u>
NDU 10 / ZDU 10	3x51	WDU 16 / ZDU 16	3x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x61	WDU 35 / ZDU 35	3x19
WDU 4 / ZDU 4	3x51	WDU 6 / ZDU 6	3x40
水平アセンブリ			,
WDU 10 / ZDU 10	3x21	WDU 16 / ZDU 16	3x18
NDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 35 / ZDU 35	3x13
NDU 4 / ZDU 4	3x35	WDU 6 / ZDU 6	3x27
正明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2650 220428 001ISS01	承認条件	CE
} 類			'
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
CLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
CLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
CLASS 15.0	27-18-01-01	_	

カタログステータス / 図面 3