

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**クリンプセット****一般注文データ**

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: STRIPAX-Plus, 被覆剥き 工具: STRIPAX-Plus, クリップ範囲、最小: 0.5, カ ラーコード: Weidmüller
注文番号	9028770000
種別	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1094 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	セットには、2.5 mm ² 以下用圧着/被覆剥ぎ工具とワイヤーミュラーカラーコードのフェルールストリップを含みます
------	---

品揃え

クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥ぎ工具	STRIPAX-Plus
圧着工具	STRIPAX-Plus	カラーコード	Weidmüller
AEH数	2500 pcs.		

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン
注文番号	9004270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W BD	バージョン
注文番号	9004290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE BD	バージョン
注文番号	9004320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R BD	バージョン
注文番号	9004340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14D BL BD	バージョン
注文番号	9004360000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	

Stripax plus



- 接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール
- カット
 - 被覆剥き
 - クリンプ
 - フェルール端子の自動送り
 - ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
 - ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	STRIPAX PLUS 2.5	バージョン
注文番号	9020000000	カット、被覆剥きおよび圧着ツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール
GTIN (EAN)	4008190067267	0.5mm ² , 2.5mm ² , トラピーズクリンプ
数量	1 ST	

ケース



- ・破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- ・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2 点の高強度滑り止め付属
- ・アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- ・インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	9028860000	ツール、アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	