TS35X15 ST 306 K75 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS 15
- •取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35 x 15, 幅: 306 mm, スロットなし, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化
注文番号	<u>8000135664</u>
種別	TS35X15 ST 306 K75 HOR
GTIN (EAN)	4099987089920
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

TS35X15 ST 306 K75 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
	ᄱᄝᄆ				
寸法と重量					
 深さ	15 mm	奥行き(インチ)	0.5906 inch		
<u>/// 高</u> き	35 mm	高さ(インチ)	1.378 inch		
<u>幅</u>	306 mm	幅(インチ)	12.0472 inch		
長さ	306 mm	長さ (インチ)	12.0472 inch		
正味重量	214.52 g				
温度					
動作温度					
環境製品コンプライアン			,		
	Marilla de Marilla				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
アクセサリに関する一般	设情 報				
+11 - F-			1844 8		
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化		
基本材質	スチール	スタンプ寸法	6.3 x 20 mm		
一般な情報					
素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	直接実装		
標準	DIN EN 60715に準拠	設置がバイス 表面仕上			
基本材質	スチール	 スタンプ寸法	6.3 x 20 mm		
分類					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

カタログステータス / 図面 2