

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 日よけカバー
注文番号	8000143243
種別	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
数量	1 items

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	136.5 mm	奥行き (インチ)	5.374 inch
高さ	224.5 mm	高さ (インチ)	8.8386 inch
幅	241 mm	幅 (インチ)	9.4882 inch
正味重量	2000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料

基本材質	ステンレススチール
------	-----------

分類

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

図面



PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVN DC 11 10 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2914580000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPごとに1入
GTIN (EAN)	4099986542020	力/1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVN DC 11 10 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2882160000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPPごとに1入
GTIN (EAN)	4064675675778	力/1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2791930000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675072973	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2866300000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603986	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2791920000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072966	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2791950000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675072997	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2866310000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675603993	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2791940000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, WM4C
GTIN (EAN)	4064675072980	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2866320000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675604006	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 21 10 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2866360000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604044	
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2866340000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604020	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2866330000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675604013	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2866370000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675604051	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	バージョン
注文番号	2866350000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護, WM4C
GTIN (EAN)	4064675604037	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2890560000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力, 過電圧保護 I / II, ケーブルグラウンド
GTIN (EAN)	4064675878407	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	2890320000	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4064675877967	
数量	1 ST	