

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式、圧着工具: PZ 50, 被覆剥き工具: AM 25, クリンプ範囲、最小: 25, カラーコード: Weidmüller
注文番号	9028850000
種別	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1759.55 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	セットには、50 mm ² 以下 対応圧着工具、剥離ツ ール、Weidmüllerカラーコー ドのワイヤー端フェルール を含みます
------	--

品揃え

クリンプ範囲、最大	50 mm ²	クリンプ範囲、最小	25 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	AM 25
圧着工具	PZ 50	カラーコード	Weidmüller
AEH数	200 pcs.		

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

種別	AM 25	バージョン	
注文番号	9001540000	ツール, シーストリッパー	
GTIN (EAN)	4008190138271		
数量	1 ST		

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 50	バージョン	
注文番号	9006450000	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 25mm ² , 50mm ² , インデントクリンプ	
GTIN (EAN)	4008190095796		
数量	1 ST		

35mm²導体の公称断面積35 mm²

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H35.0/30D 16 R	バージョン	
注文番号	9019310000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 16 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190102234		
数量	50 ST		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50mm導体の公称断面積

50 mm²

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H50,0/36D BL	バージョン	
注文番号	9019340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 26 mm, 20 mm, 青色	
GTIN (EAN)	4008190067632		
数量	50 ST		

25mm導体の公称断面積

25 mm²

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H25,0/30T SW	バージョン	
注文番号	9021190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 黒色	
GTIN (EAN)	4008190115166		
数量	50 ST		
種別	H25,0/36T SW	バージョン	
注文番号	9021200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 黒色	
GTIN (EAN)	4008190055400		
数量	50 ST		