


## LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,青色
注文番号	<a href="#">9200550000</a>
種別	LIF 2,5F488 R
GTIN (EAN)	4032248410392
数量	100 items

**LIF 2,5F488 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	6.4 mm	奥行き (インチ)	0.252 inch
幅	19.2 mm	幅 (インチ)	0.7559 inch
正味重量	0.75 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	絶縁タブコネクタスリーブ 2.5 mm <sup>2</sup> / 4.8x0.8
------	---

**コネクタ**

導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	使用可能, 部分絶縁
寸法 (平刃コネクタ)	4.8 x 0.8 mm	寸法	4.8 x 0.8 mm
材質 / プラスチック	PVC	識別色	青色
プラグインの幅 (d2)	4.8 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm	プラスチック製カラーの直径 (D)	5 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**LIF 2,5F488 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**LIF 2,5F488 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****Crimping tools**

絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ  
 • ラセットは精密なクリンプを保証します  
 • 操作が不正確な場合のオプション許可  
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。  
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

**一般注文データ**

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">9014400000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	