

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

移行用アダプター - IPC 621

組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、IPC 621
カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー
製 u-remote モジュールへの 安全な移行が可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| 注文番号 | 8000168694 |
| 種別 | MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT |
| GTIN (EAN) | 4099987803526 |
| 数量 | ST |

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 35.3 mm | 奥行き (インチ) | 1.3898 inch |
| 高さ | 106 mm | 高さ (インチ) | 4.1732 inch |
| 幅 | 30.6 mm | 幅 (インチ) | 1.2047 inch |
| 正味重量 | 1000 g | | |

温度

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -20...70 °C | 動作温度 | -20...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

公称データUL

| | | | |
|----------------------|-------|------------|--------|
| 保管温度、UL、最大 | 70 °C | 動作温度 UL、最小 | -20 °C |
| 動作温度 UL、最大 | 50 °C | 保管温度 UL、最小 | -20 °C |
| 定格電流 I _{最大} | 20 A | 定格電圧 UN | 250 V |

接続データ

| | | | |
|--------------|------|-------------|---------------------------|
| 極数 (コントロール側) | 11 極 | 接続 (フィールド側) | IPC 621 11 pole connector |
|--------------|------|-------------|---------------------------|

接続データ

| | | | |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------|
| 接続 (フィールド側) | IPC 621 11 pole connector | PLCへの接続 | 新 PLC 端子台またはハードワイヤード |
| 極数 (コントロール側) | 11 P | | |

評価データ

| | | | |
|--------|-------|--------------|-----|
| 動作電圧 | 250 V | チャンネルごとの最大電流 | 6 A |
| 合計動作電流 | 20 A | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

絶縁協調 (EN50178)

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------|
| 定格絶縁電圧 | 300 V | サージ電圧カテゴリー | II |
| 汚染度レベル | 2 | パルス電圧テスト (1,2/50µs) | 2.5 kV |
| 絶縁テスト電圧 AC | 1.8 kV | | |

MIBRIDGE ADAPTER T, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

