

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



機械ラチェット型のカットツール。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

一般注文データ

バージョン	カットツール, 円形ケーブルカッター
注文番号	9202060000
種別	KT 55
GTIN (EAN)	4032248482191
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-10-28T00:00:00+01:00
代替製品	KT 50

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	45 mm	奥行き (インチ)	1.7716 inch
高さ	115 mm	高さ (インチ)	4.5275 inch
幅	365 mm	幅 (インチ)	14.3701 inch
正味重量	1486.7 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	外径55 mm以下対応前面ケーブルカッター	バージョン	片手機械式
------	-----------------------	-------	-------




切削工具

銅セクターケーブル	3 x 150 SM	銅ケーブル - 細線仕様、最大. (kcmil)	1000 kcmil
銅ケーブル - 細線仕様、最大.	500 mm ²	銅ケーブル - 撚線、最大. (kcmil)	1000 kcmil
銅ケーブル - 撚線、最大.	500 mm ²	銅ケーブル、最大直径	55 mm
データ/電話/制御ケーブル、最大Ø	55 mm	アルミ部分用ケーブル	4 x 150 SE
撚線アルミケーブル最大 (kcmil)	1000 kcmil	撚線アルミケーブル、最大 (mm ²)	500 mm ²
撚線アルミケーブル、最大直径	55 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

使用例

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²



KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

KT 55



機械ラチェット型のカッター。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

一般注文データ

種別	ERME KT 55	バージョン
注文番号	9204280000	交換部品
GTIN (EAN)	4032248640997	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 11 KT 55	バージョン
注文番号	4316210000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248788217	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 4 KT 55	バージョン
注文番号	4316130000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787944	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 5 KT 55	バージョン
注文番号	4316140000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787951	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 6 KT 55	バージョン
注文番号	4316150000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787968	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 7 KT 55	バージョン
注文番号	4316160000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787975	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 9 KT 55	バージョン
注文番号	4316180000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787999	
数量	1 ST	
種別	ERME KT 55	バージョン
注文番号	9204280000	交換部品
GTIN (EAN)	4032248640997	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 11 KT 55	バージョン
注文番号	4316210000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248788217	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 4 KT 55	バージョン
注文番号	4316130000	カッター, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787944	
数量	1 ST	

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ERTE BAGR 5 KT 55	バージョン
注文番号	4316140000	カットツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787951	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 6 KT 55	バージョン
注文番号	4316150000	カットツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787968	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 7 KT 55	バージョン
注文番号	4316160000	カットツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787975	
数量	1 ST	
種別	ERTE BAGR 9 KT 55	バージョン
注文番号	4316180000	カットツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248787999	
数量	1 ST	