


## MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール, ストリッピングおよび切削工具        |
| 注文番号       | <a href="#">9202250000</a> |
| 種別         | MULTI-STRIPAX ASI          |
| GTIN (EAN) | 4032248486199              |
| 数量         | 1 items                    |

## MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 40 mm  | 奥行き (インチ) | 1.5748 inch |
| 高さ   | 85 mm  | 高さ (インチ)  | 3.3464 inch |
| 幅    | 250 mm | 幅 (インチ)   | 9.8425 inch |
| 正味重量 | 549 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## 技術データ

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 項目説明 | ASIケーブルの剥離および<br>切削工具 |
|------|-----------------------|

## 被覆剥き工具

|                |                   |                  |                     |
|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| ケーブル仕様         | ASI-EPDM          | 銅ケーブル - 細線仕様、最大. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 導体直径 (切断容量)    | 6 mm <sup>2</sup> | 最大切断能力、固定式       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 最大切断能力、細径撚線    | 6 mm <sup>2</sup> | 最大切断容量、リボン       | 10.2 mm x 4 mm      |
| 被覆剥き範囲 AWG、最大. | 8 AWG             | 被覆剥き範囲 AWG、最小.   | 16 AWG              |
| 被覆剥き長さ、最小.     | 2 mm              | 導体断面、最大          | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**MULTI-STRIPAX ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例



## MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

|            |                                      |        |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 種別         | AIE M-SPX 0.25-1.5 S                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9204550000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE M-SPX 1.5-6.0 S                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9204570000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9203730000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202270000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX 6-16               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202260000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX ASI                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202300000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX AWG                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202280000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9205770000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX POF                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1212770000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |
| 種別         | AIE MULTI-STRIPAX PV                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1204280000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030                        |        |
| 数量         | 1 ST                                 |        |

## MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | ERAN MULTI-STRIPAX         | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">9203100000</a> | Spare stop set      |
| GTIN (EAN) | 4032248538102              |                     |
| 数量         | 1 ST                       |                     |
| 種別         | ERME MULTI-STRIPAX         | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">9203070000</a> | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096              |                     |
| 数量         | 1 ST                       |                     |