

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61754-2 準拠の取り付けレールアウトレット、ST 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、光ファイバー, ST-STカプラ, IP20
注文番号	8808340000
種別	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
数量	1 items

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	28 g
------	------

温度

保管温度	動作温度	-25 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
-------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
------	--------------------------------------

一般データ

項目説明	ST-STカプラ	色	薄いグレー
ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0	取り付け方式	TS 35
保護度合い	IP20	プラギング回数	750
組成	DIN 43880設置互換性準拠 1 TEピッチ寸法 取り付けフレーム搭載取り 付けフレーム	インサート喪失	<0.15 dB

接続 1	ST	接続 2	ST
------	----	------	----

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-2
--------	-------------


分類

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図**

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アウトレットマーカー



ワイドミュラーの端子レールアウトレットのラベリング
パネル用マーカー。

お客様にとってのメリット :

- 白色
- 空白
- ラベリングシート

一般注文データ

種別	IE-DM	バージョン
注文番号	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
数量	50 ST	