

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	接続プラグ, プラグ, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IEC 61076-3-106によるバリエーション6
注文番号	8808380000
種別	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
数量	1 items

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 29 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	プラグ	配線	EIA/TIA T568 A
色	薄いグレー	ハウジング主要材質	PA 66, UL 94 :V-0
カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	床置型, 接続が露出してい る場合, 壁取付け	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP67	プラグング回数	750


一般基準

認証書番号 (DNV) TAE00003EW コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

寸法図



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	9202800000	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

RJ45 crimp

最大 1.05mm の導体直径対応の、IEC 60603-7-51 に準拠した RJ45 クリンププラグインコネクタ



一般注文データ

種別	IE-PM-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963580000	RJ45 圧着プラグ, 保護スリーブを曲げていないプラグ, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248645688	EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.6 準拠のプラスチック製スナップインプラグインコネクタ、RJ45 インサート付属



一般注文データ

種別	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	8829450000	取付フランジ, カップリングフランジ, 下へ90°, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532476	11801) , IP67
数量	1 ST	
種別	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	8829440000	取付フランジ, カップリングフランジ, 上へ90°, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532469	11801) , IP67
数量	1 ST	
種別	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	バージョン
注文番号	8808440000	取付フランジ, RJ45モジュールフランジ, ストレート, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248506026	EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
数量	1 ST	
種別	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	バージョン
注文番号	8808450000	取付フランジ, 継ぎ手フランジ, 直線, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248506033	11801 2010), IP67
数量	1 ST	