

**M-D-STRIPOX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線  
仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール、ストリッピングおよび切削工具         |
| 注文番号       | <a href="#">9003500000</a> |
| 種別         | M-D-STRIPOX +6 MEHA        |
| GTIN (EAN) | 4008190107109              |
| 数量         | 1 items                    |

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

|      |          |
|------|----------|
| 深さ   | 16 mm    |
| 高さ   | 135 mm   |
| 幅    | 82 mm    |
| 正味重量 | 106.38 g |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 0.6299 inch |
| 高さ (インチ)  | 5.3149 inch |
| 幅 (インチ)   | 3.2283 inch |

**環境製品コンプライアンス**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

**技術データ**

|      |                    |
|------|--------------------|
| 項目説明 | 6セットのブレードを備えた剥離ツール |
|------|--------------------|

**被覆剥き工具**

|                |                      |                |                      |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ケーブル仕様         | カスタム絶縁を使用した導体        | 最大導体直径         | 1.3 mm               |
| 最小導体直径         | 0.2 mm               | 被覆剥き範囲 AWG、最大. | 18 AWG               |
| 被覆剥き範囲 AWG、最小. | 32 AWG               | 被覆剥き長さ、最大.     | 7 mm                 |
| 導体断面、最大        | 0.82 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小        | 0.03 mm <sup>2</sup> |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例



**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****アクセサリ / 交換部品**

- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

**一般注文データ**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | MEHA KP GE M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9003600000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190140274              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |
| 種別         | MEHA KP RT M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9003610000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190058272              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |
| 種別         | MEHA KP GN M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9003620000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190130527              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |
| 種別         | MEHA KP BL M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9003630000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190094256              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |
| 種別         | MEHA KP SW M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9003640000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4008190020507              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |
| 種別         | MEHA KP WS M-D-SPX         | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">9006970000</a> | アクセサリ, カッターセット |
| GTIN (EAN) | 4032248363711              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |