

**IE-CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール, シースストリッパー             |
| 注文番号       | <a href="#">9204350000</a> |
| 種別         | IE-CST                     |
| GTIN (EAN) | 4032248653072              |
| 数量         | 1 items                    |

## IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |
|------|---------|
| 深さ   | 26 mm   |
| 高さ   | 42 mm   |
| 幅    | 100 mm  |
| 正味重量 | 69.58 g |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 1.0236 inch |
| 高さ (インチ)  | 1.6535 inch |
| 幅 (インチ)   | 3.937 inch  |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## 技術データ

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 項目説明 | 同軸ケーブルおよび丸型<br>データライン用被覆スト<br>リッパ |
|------|-----------------------------------|

## 被覆剥き工具

|         |                    |         |                   |
|---------|--------------------|---------|-------------------|
| ケーブル仕様  | 同軸データおよび丸型ケー<br>ブル | 最大導体直径  | 8 mm              |
| 最小導体直径  | 2.5 mm             | 切断深さ    | 調整可能              |
| 導体断面、最大 | 50 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 5 mm <sup>2</sup> |

## 重要なメモ

|      |  |
|------|--|
| 製品情報 | ブレード用カセット (9032020000) を含む IE-CST、ワイドミュラー製イーサネットケーブルに調<br>整。 |
|------|--|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

**IE-CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | MEKA BL CST                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">9032020000</a> | アクセサリ, カッターカセット |
| GTIN (EAN) | 4008190153236              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |
| 種別         | SCHA CST                   | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">9032060000</a> | アクセサリ           |
| GTIN (EAN) | 4008190136932              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |
| 種別         | SCHRAUBENDREHER CST        | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">9005720000</a> | アクセサリ           |
| GTIN (EAN) | 4008190206086              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |
| 種別         | EINSTELLBLOCK CST          | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">9005800000</a> | アクセサリ, 調整ブロック   |
| GTIN (EAN) | 4008190209681              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |