

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

一般注文データ

バージョン	ツール, シーストリッパー
注文番号	9204350000
種別	IE-CST
GTIN (EAN)	4032248653072
数量	1 items

IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.0236 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	69.58 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	同軸ケーブルおよび丸型データライン用被覆ストリッパ
------	---------------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	同軸データおよび丸型ケーブル	最大導体直径	8 mm
最小導体直径	2.5 mm	切断深さ	調整可能
導体断面、最大	50 mm ²	導体断面、最小	5 mm ²



重要なメモ

製品情報	ブレード用カセット (9032020000) を含む IE-CST、ワイドミュラー製イーサネットケーブルに調整。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

図面




IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



青色ブレードカートリッジ搭載CSTは、良好な被覆剥きの成果をもたらします。

青色ダブルステージブレードカートリッジは、特にイーサネットケーブルに適しています。時間を節約し、最適な被覆剥きの成果を得ることができます。

一般注文データ

種別	MEKA BL CST	バージョン
注文番号	9032020000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	
種別	SCHA CST	バージョン
注文番号	9032060000	アクセサリ
GTIN (EAN)	4008190136932	
数量	1 ST	
種別	SCHRAUBENDREHER CST	バージョン
注文番号	9005720000	アクセサリ
GTIN (EAN)	4008190206086	
数量	1 ST	
種別	EINSTELLBLOCK CST	バージョン
注文番号	9005800000	アクセサリ, 調整ブロック
GTIN (EAN)	4008190209681	
数量	1 ST	