

## CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

バージョン	ツール, シーストリッパー
注文番号	<a href="#">9005700000</a>
種別	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
数量	1 items

## CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.0236 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	116 mm	幅 (インチ)	4.5669 inch
正味重量	75.88 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ


項目説明	同軸ケーブルおよび丸型データライン用被覆ストリッパ
------	---------------------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	同軸データおよび丸型ケーブル	最大導体直径	8 mm
最小導体直径	2.5 mm	被覆剥き長さ、最大	17 mm
被覆剥き長さ、最小	3.2 mm	導体断面、最大	50 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		




## CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

種別	SCHRAUBENDREHER CST	バージョン
注文番号	<a href="#">9005720000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4008190206086	
数量	1 ST	
種別	MESSERHALTER CST VARIO	バージョン
注文番号	<a href="#">9005740000</a>	アクセサリ, カッターホルダー
GTIN (EAN)	4008190206277	
数量	1 ST	
種別	MESSEREINSATZ CST VARIO	バージョン
注文番号	<a href="#">9005730000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190206093	
数量	1 ST	