

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, FoderBcrimp
注文番号	9017880000
種別	HTF RSV 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248143740
数量	1 items

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	205 mm	幅 (インチ)	8.0709 inch
正味重量	541 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	WeidmüllerRSVおよびDSTV-HDコンタクト用圧着工具, AWG 26-16	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大.	1.5 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp
-------------	---------------------	----------------	-------------

接点の説明

接点タイプ	RSVおよびDSTV-HD	導体直径、最大. AWG	AWG 16
導体横断面、最小. AWG	AWG 26		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	ERTE AN HTF RSV 16	バージョン
注文番号	1246750000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034950	
数量	1 ST	