


**AP SAKB/C/T KRG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



AP 014672

종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 노란색, 높이: 65 mm, 너비: 3 mm, V-O, KrG, 스냅은: 예
주문 번호	<a href="#">0146720000</a>
유형	AP SAKB/C/T KRG
GTIN (EAN)	4008 190027995
수량	20 items

AP SAKB/C/T KRG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	36.5 mm	깊이 (인치)	1.437 inch
높이	65 mm	높이 (인치)	2.5591 inch
너비	3 mm	폭 (인치)	0.1181 inch
순중량	9.24 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-60 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전: 엔드 플레이트

일반

설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	KrG	컬러 코드	진한 베이지색, 노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온: 예      설치 권고: 직접 장착

크기

TS 35 오프셋: 22 mm

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		