

TW SAKB/C/T1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

버전	파티션 플레이트 (단자대), 베이지색, 높이: 75 mm, 너비: 1.5 mm, V-2, KrG	
주문 번호	<u>0242960000</u>	
유형	TW SAKB/C/T1	
GTIN (EAN)	4008190104092	
수량	20 items	

TW SAKB/C/T1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	42.5 mm	<u>깊이 (인치)</u>	1.6732 inch	
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch	
너비	1.5 mm	폭 (인치)	0.0591 inch	
순중량	5.38 g			
온도				
нлог	2E °C EE °C	조배 오트	E °C 40 °C	
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도 영소 자동 오드 회에	-5 °C40 °C	
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재			
REACH SVHC	근구, 에외 미근제 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	U. I WUM 이경의 SVHC 값급			
시스템 사양				
버전	중간 플레이트			
 일반	1		,	
설치 권고	직접 장착			
자재 데이터	'		,	
기본 재질	KrG	컬러 코드	베이지색	
UL 94 가연성 등급	V-2			
추가 기술 데이터				
 스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착	
 분류				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

카탈로그 상태 / 도면 2