

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm<sup>2</sup>에서 최대 70 mm<sup>2</sup>에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 폐 쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

## 일반 주문 데이터

버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">0252111746</a>
유형	CLI C 02-3 GE/SW ET MP
GTIN (EAN)	4008190134570
수량	200 items

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	3.5 mm	깊이 (인치)	0.1378 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.1181 inch
너비	3.4 mm	폭 (인치)	0.1339 inch
순중량	0.03 g		

## 온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
인쇄 방향	수평		
인쇄 유형	표준		
인쇄 방법	핫 엠보싱		
버전	MultiPack		
너비	3.4 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-30 °C		
컬러 코드	노란색		
할로겐	예		
기본 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	기호		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	콤파넌트 부품	
권장 산업	프로세스, 기계		
콤비네이션당 마커 개수	1 Component part = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-30...80 °C		
임프린트	ET		

## 컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	3 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.3 mm	컨덕터 O.D.	1.3 - 3 mm
결선된 와이어의 단면적	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI C 02-3 GE/SW ET MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



그림과 유사


## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 마커 설치작업용 막대(mandrel) 싱글



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02 F. CLI C 02-3	버전
주문 번호	<a href="#">0559900000</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190081645	
수량	20 ST	

## 0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW 2	버전
주문 번호	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190083137	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 0	버전
주문 번호	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190063498	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 1	버전
주문 번호	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190046590	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 9	버전
주문 번호	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190141516	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 8	버전
주문 번호	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190154875	
수량	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	CLI R 02-3 GE/SW 4	버전
주문 번호	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190186081	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 6	버전
주문 번호	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190019129	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 7	버전
주문 번호	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190185213	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 3	버전
주문 번호	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190046941	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW 5	버전
주문 번호	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190188436	
수량	10 ST	

## 기타

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.



## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 RT/WS +	버전
주문 번호	<a href="#">0560001739</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990145	
수량	10 ST	

## A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.



## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW J	버전
주문 번호	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989910	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW S	버전
주문 번호	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990008	
수량	10 ST	

## 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW /	버전
주문 번호	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990114	
수량	10 ST	

## A - Z



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW K	버전
주문 번호	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989927	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW C	버전
주문 번호	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989842	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW M	버전
주문 번호	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989941	
수량	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	CLI R 02-3 GE/SW V	버전
주문 번호	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990039	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW F	버전
주문 번호	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989873	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW Y	버전
주문 번호	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990060	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW G	버전
주문 번호	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989880	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW D	버전
주문 번호	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989859	
수량	10 ST	

## 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW -	버전
주문 번호	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990091	
수량	10 ST	

## A - Z



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW I	버전
주문 번호	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190989903	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW O	버전
주문 번호	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190989965	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW L	버전
주문 번호	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190989934	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW A	버전
주문 번호	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190989828	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW W	버전
주문 번호	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190990046	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW E	버전
주문 번호	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190989866	
수량	10 ST	

## 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW ET	버전
주문 번호	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, 장착 축
GTIN (EAN)	4008190990121	
수량	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## A - Z



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW H	버전
주문 번호	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989897	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW R	버전
주문 번호	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989996	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW X	버전
주문 번호	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990053	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW Q	버전
주문 번호	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989989	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW Z	버전
주문 번호	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990077	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW U	버전
주문 번호	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990022	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW P	버전
주문 번호	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989972	
수량	10 ST	

## 기타



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 BL/WS -	버전
주문 번호	<a href="#">0560001741</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990107	
수량	10 ST	

## A - Z



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW N	버전
주문 번호	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989958	
수량	10 ST	

## 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW .	버전
주문 번호	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990138	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW +	버전
주문 번호	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990084	
수량	10 ST	

## CLI C 02-3 GE/SW ET MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## A - Z



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	CLI R 02-3 GE/SW B	버전
주문 번호	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190989835	
수량	10 ST	
유형	CLI R 02-3 GE/SW T	버전
주문 번호	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, 장착 측
GTIN (EAN)	4008190990015	
수량	10 ST	