

HP 1 ADP1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 베이지색, 높이 46 mm, 너비: 2 mm, V-2, PA 66		
주문 번호	0485560000		
유형	HP 1 ADP1		
GTIN (EAN)	4008190071042		
수량	20 items		

HP 1 ADP1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	조수 				
치수 및 중량	'				
깊이	54 mm	깊이 (인치)	2.126 inch		
높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch		
<u>너비</u> 순중량	2 mm 2.29 g	<u>폭 (인치)</u>	0.0787 inch		
	2.29 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	 연속 작동 온도, 최대	100 °C		
환경 제품 규정 준수					
201111111111111111111111111111111111111					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양					
버전	끝 및 중간 플레이트				
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
1 11 11 11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·		
기본 재질	PA 66	컬러 코드	베이지색		
UL 94 가연성 등급	V-2				
추가 기술 데이터	,				
AINO	All	서워지그	エレストネト		
스냅온	예	설치 권고	직접 장착		
크기					
장착 오프셋	6.5 mm				
 분류					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33 27-25-03-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	<u>27-14-11-33</u> <u>27-25-03-01</u>		
ECLASS 15.0	27-25-03-01	LOLAGO 14.0	27 23 03-01		
1 10 1111					

카탈로그 상태 / 도면 2



HP 1 ADP1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

