

QL 2 RSF1+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

	'	
버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 57 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 11.00, 절연: 아니요, 너비: 18 mm	
주문 번호	<u>0267400000</u>	
유형	QL 2 RSF1+2	
GTIN (EAN)	4008190139988	
수량	50 items	

카탈로그 상태 / 도면 1

QL 2 RSF1+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량			,		
깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch		
표이 높이	6 mm	 높이 (인치)	0.2362 inch		
<u> </u>	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch		
· · · 순중량	1.38 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
 환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
등급 데이터			,		
정격 전류	57 A				
시스템 사양					
버전	점프바				
<u> 일반</u>	<u> </u>		1		
20			1		
	2	설치 권고	직접 장착		
			18.5 1		
자재 데이터	,		<u> </u>		
기본 재질	Cu Zn	컬러 코드	회색		
추가 기술 데이터					
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착		
용으로 마용 폭발 테스트 버전	 아니요	 장착 유형	<u> </u>		
 크기			<u> </u>		
피치(mm)(P)	11.00 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

카탈로그 상태 / 도면 2