



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 버전         | 단자대 커버, 노란색, PVC, 높이: 25 mm, 너비: 25.6 mm, 깊이: 1 mm, V-2 |
| 주문 번호      | <a href="#">0285300000</a>                              |
| 유형         | AD 4 SAK4                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190072902                                           |
| 수량         | 50 items                                                |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                             |
| 이용가능 기간    | 2026-06-30T00:00:00+02:00                               |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 1 mm    | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이  | 25 mm   | 높이 (인치) | 0.9842 inch |
| 너비  | 25.6 mm | 폭 (인치)  | 1.0079 inch |
| 순중량 | 0.82 g  |         |             |

#### 온도

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C        |

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 시스템 사양

|    |             |
|----|-------------|
| 버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
|----|-------------|

#### 자재 데이터

|              |     |       |     |
|--------------|-----|-------|-----|
| 기본 재질        | PVC | 컬러 코드 | 노란색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 |       |     |

#### 추가 기술 데이터

|     |     |
|-----|-----|
| 스냅온 | 아니요 |
|-----|-----|

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

### 액세서리

#### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 유형         | BFSC M3X22 PA/RT           | 버전                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">0128900000</a> | 장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 폴리아미드 66, 길이: 4.8 mm, 너비: 4.8 mm, 높이: 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190084158              |                                                                    |
| 수량         | 100 ST                     |                                                                    |