SSCH 6X6X1000 CU/SN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 6 mm. 구리
주문 번호	0571300000
<u></u> 유형	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
수량	1 M

Weidmüller **3**

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	 준수		
	<u> </u>		
시T ^및 8명	<u> </u>		
깊이	6 mm	깊이 (인치)	0.2362 inch
높이	1000 mm	높이 (인치)	39.37 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	320 g		
온도			
주변 온도	-5 °C40 °C		
· 환경 제품 규정 준수	0 0		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC			
등급 데이터			
0			
정격 전류	140 A		
일반			
설치 권고	직접 장착	표면 마감	주석 도금
자재 데이터			
기본 재질	구리	표면 마감	주석 도금
컬러 코드	은색		
추가 기술 데이터			
설치 권고	직접 장착		
	1101		·
<u> </u>			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

카탈로그 상태 / 도면 2



SSCH 6X6X1000 CU/SN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

버스바 결선





바이드뮬러는 다양한 유형의 버스바 시스템을 위한 태핑 터미널을 제공합니다. 응용 분야에 따라 절연 및 비절연 탭오프 단자대를 구분할 수 있습니다.





일반 주문 데이터

크근구근	크린 누는 데이터			
유형	ZB 4/6	버전		
주문 번호	0556700000	단자대 (버스바 결선)		
GTIN (EAN)	4008190188412			
수량	50 ST			
유형	ZB 4/6K BL	버전		
주문 번호	0565480000	단자대 (버스바 결선)		
GTIN (EAN)	4008190086831			
수량	50 ST			
유형	ZB 4/6K GE/GN	버전		
주문 번호	0565460000	단자대 (버스바 결선)		
GTIN (EAN)	4008190032609			
수량	50 ST			
유형	ZB 16/6	버전		
주문 번호	0556800000	단자대 (버스바 결선)		
GTIN (EAN)	4008190007751			
수량	50 ST			
유형	ZB 16/6K GE/GN	버전		
주문 번호	0569660000	단자대 (버스바 결선)		
GTIN (EAN)	4008190043681			
수량	50 ST			