

## 제품 이미지



퓨즈 단자대의 광범위한 제품 포트폴리오를 위해  
액세서리로서 적절한 퓨즈 링크 역시 제공합니다.  
포트폴리오에는 5x20mm~10x38mm의 장치 보호 퓨즈  
(미니어처 퓨즈), E 14~E 18 퓨즈 링크, 자동차 퓨즈 및  
자동 회로 차단기가 포함됩니다. 퓨즈 홀더용 게이지 링은  
전체 포트폴리오를 완성합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 퓨즈 게이지 링 (단자대), 높이: 11 mm, 깊이: 10.5 mm, 알루미늄, 빨간색 |
| 주문 번호      | <a href="#">0328700000</a>                        |
| 유형         | P 14/10 D01 RT SAKS4                              |
| GTIN (EAN) | 4008190010294                                     |
| 수량         | 50 items  |

## P 14/10 D01 RT SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 10.5 mm | 깊이 (인치) | 0.4134 inch |
| 높이 | 11 mm   | 높이 (인치) | 0.4331 inch |
| 직경 | 12 mm   | 순중량     | 0.27 g      |

## 온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

## 등급 데이터

정격 전류 10 A

## 시스템 사양

버전 퓨즈 카트리지

## 일반

설치 권고 직접 장착

## 자재 데이터

|       |      |       |     |
|-------|------|-------|-----|
| 기본 재질 | 알루미늄 | 컬러 코드 | 빨간색 |
|-------|------|-------|-----|

## 추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착

## 크기

직경 12 mm

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |