

## SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대  
형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는  
상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태  
디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을  
연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다.  
하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, MCZ용 PE 점점, 액세서리
주문 번호	<a href="#">1003280000</a>
유형	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
수량	100 items

## SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	13.4 mm	높이 (인치)	0.5276 inch
너비	4.3 mm	폭 (인치)	0.1693 inch
순중량	1.31 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	기본 재질	구리
--------------	-----	-------	----

## 일반 데이터

컬러 코드	은회색	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35 x 15	컬러 차트(유사)	RAL 7001

## 조립품 속성

점프바	아니요	결선 유형	압력 클램프 결선
-----	-----	-------	-----------

## 하우징 속성

점프바	아니요
-----	-----

## 분류

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**SMSE FE MCZ 1.5/PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**설치 단면**

